

Caractéristiques




HEPA - inclus



Haute efficacité



Charbons actifs



Protection des interférences électromagnétiques



Récupération du mercure



Porter des vêtements de protection



- Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001.3. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous nos aspirateurs HEPA sont testés par aérosol avant de quitter notre usine.
- Conçu pour la Récupération du Mercure
- Moteur "thru-Flow" robuste.
- Pour la récupération des poussières seulement
- Cuve de récupération en polyéthylène haute densité.
- Blindé EMI/RFI
- Minuterie incluse.
- Disponible avec Régulateur de Vitesse Variable
- Comprend le charbon de marque Mersorb® pour l'adsorption des émanations de mercure.
- Comprend un boyau d'aspiration et un séparateur de mercure avec pots et couvercles
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande maniabilité.
- Tasse d'aspiration optionnelle.

Specifications

MRV-8 POLY	110116B	110116C	110116D	110116E
Model Name	MRV-8 POLY	MRV-8 POLY	MRV-8 POLY	MRV-8 POLY
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	4.6 amps.	4.6 amps.	4.6 amps.	4.6 amps.
Flux d'air	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h
Dépression	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O
Niveau sonore	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	European	UK	Swiss	Chinese
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L
Longueur	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Largeur	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Poids	20 kg.	20 kg.	20 kg.	20 kg.
Hauteur	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



2, rue André Citroën
 95130 FRANCONVILLE
 Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
 Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
 Site : www.sterigene.com
 e-mail : sterigene@sterigene.com

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com